



Ceramalux ALTO

C50S68/ALTO 12PK

Remplace la lumière jaune par une lumière vive blanche claire en un simple geste!
Idéales pour les applications industrielles, les entrepôts, les hauts de mât et les stationnements

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E39 [Single Contact Mogul Screw]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Caractéristiques	ALTO® (ALTO)

Données techniques sur l'éclairage	
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	529
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	420
Température de couleur proximale (nom.)	2100 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	74 lm/W
Efficacité lumineuse (nominale)	82 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	21

Fonctionnement et électricité	
Consommation	50,2 W
Courant de la lampe (nom.)	1,18 A
Tension (nom.)	52 V
Tension (nom.)	52 V

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Verre dur
Forme de l'ampoule	ED-23 1/2

Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (max.)	17,7 mg

Données de produit	
Nom du produit de la commande	C50S68/ALTO 12PK
Nom complet du produit	C50S68/ALTO 12PK
Code de commande	368670
Numéro de matériau (12 N.C.)	928601140001
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677368678
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677368673

Ceramalux ALTO

Schéma dimensionnel

Product

C50S68/ALTO 12PK

