



Ceramalux Non-ALTO

C50S68/M 12pk

Remplacent la lumière jaune par une lumière vive blanche claire en un simple geste!
Idéales pour les applications industrielles, les entrepôts, les hauts de mât et les stationnements.

Données du produit

Renseignements généraux

Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]

Données techniques sur l'éclairage

Coordonnée de chromaticité X (nominale)	540
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	415
Température de couleur proximale (nom.)	2100 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	71 lm/W
Efficacité lumineuse (nominale)	80 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	21

Fonctionnement et électricité

Consommation	50,2 W
Courant de la lampe (nom.)	1,18 A
Tension (nom.)	52 V
Tension (nom.)	52 V

Mécanique et boîtier

Finis des ampoules	Transparent
--------------------	-------------

Matériau de l'ampoule	Verre dur
Forme de l'ampoule	BD17

Approbation et utilisation

Contenu en mercure (Hg) (max.)	17,7 mg
--------------------------------	---------

Données de produit

Nom du produit de la commande	C50S68/M 12pk
Nom complet du produit	C50S68/M 12pk
Code de commande	409805
Numéro de matériau (12 N.C.)	928601144912
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677409807
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677409802

Ceramalux Non-ALTO

Schéma dimensionnel

Product	D	C (max)
C50S68/M 12pk	55 mm	138 mm

