



Ceramalux Instant Restrike

C250S50/2 1/12PK

Remplacent la lumière jaune par une lumière vive blanche claire en un simple geste!
Idéales pour les applications industrielles, les entrepôts, les hauts de mât et les stationnements.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E39 [Single Contact Mogul Screw]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Données techniques sur l'éclairage	
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	521
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	415
Température de couleur proximale (nom.)	2100 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	102,6 lm/W
Efficacité lumineuse (nominale)	114 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	21
Fonctionnement et électricité	
Consommation	251 W
Courant de la lampe (nom.)	3 A
Tension (nom.)	100 V
Tension (nom.)	100 V
Mécanique et boîtier	
Finis des ampoules	Transparent

Matériau de l'ampoule	Verre dur
Forme de l'ampoule	ED18
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	47 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	C250S50/2 1/12PK
Nom complet du produit	C250S50/2 1/12PK
Code de commande	377176
Numéro de matériau (12 CN)	928601145501
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677377175
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677377170

Ceramalux Instant Restrike

Schéma dimensionnel

Product	D	C (max)
C250S50/2 1/12PK	2,25 in	9,75 in

