



Ceramalux Instant Restrike

C70S62/2 12PK

Remplacent la lumière jaune par une lumière vive blanche claire en un simple geste!
Idéales pour les applications industrielles, les entrepôts, les hauts de mât et les stationnements.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E39 [Single Contact Mogul Screw]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Données techniques sur l'éclairage	
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	523
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	423
Température de couleur proximale (nom.)	2100 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	83,5 lm/W
Efficacité lumineuse (nominale)	93 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	21
Fonctionnement et électricité	
Courant de la lampe (nom.)	1,6 A
Tension (nom.)	52 V
Tension (nom.)	52 V
Mécanique et boîtier	
Finis des ampoules	Transparent

Matériau de l'ampoule	Verre dur
Forme de l'ampoule	ED-23 1/2
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (max.)	34 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	C70S62/2 12PK
Nom complet du produit	C70S62/2 12PK
Code de commande	265413
Numéro de matériau (12 N.C.)	928601145801
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677265410
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677265415

Ceramalux Instant Restrike

Schéma dimensionnel

Product	D	C (max)
C70S62/2 12PK	2,938 in	7,75 in

