



Ceramalux ALTO Non-Cycling

C150S55/ALTO NC HPS 12PK

Les lampes sans cycle à vapeur de sodium à haute pression Ceramalux de Philips représentent une meilleure valeur que les lampes à vapeur de sodium à haute pression standard, car elles ont une durée de vie plus longue et des coûts d'entretien réduits.


Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E39 [Single Contact Mogul Screw]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Caractéristiques	ALTO® Non-Cycling
Données techniques sur l'éclairage	
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	0,525
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,417
Température de couleur proximale (nom.)	2100 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	96 lm/W
Efficacité lumineuse (nominale)	106 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	21
Fonctionnement et électricité	
Consommation	150,6 W
Courant de la lampe (nom.)	3,2 A
Tension (nom.)	55 V
Tension (nom.)	55 V

Mécanique et boîtier	
Finis des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Verre dur
Forme de l'ampoule	ED-23 1/2
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	2 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	C150S55/ALTO NC HPS 12PK
Nom complet du produit	C150S55/ALTO NC HPS 12PK
Code de commande	147413
Numéro de matériau (12 N.C.)	928601156002
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677147419
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677147414

Ceramalux ALTO Non-Cycling

Schéma dimensionnel



Product	D	L	C (max)
C150S55/ALTO NC HPS 12PK	2,94 in	5,000 in	7,75 in

