



# MasterColor CDM PAR30L

## MasterColor CDM 20/PAR30L/M/FL/3K

Les lampes PAR30L céramiques à halogénure métallisé MasterColor® de Philips comprennent des lampes-rélecteurs céramiques à haute efficacité à halogénure métallisé, ayant une couleur stable tout au long de leur durée de vie et une lumière vive scintillante.

### Mises en garde et sécurité

• « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquats. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Caractéristiques	FADEBLOCKTM [FadeBlock™]
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	9 000 h

  

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	30 °
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	0,434
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,398
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K

Efficacité lumineuse (nominale)	55 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	81

  

Fonctionnement et électricité	
Consommation	22 W
Courant de la lampe (nom.)	0,22 A
Tension (nom.)	100 V
Tension (nom.)	100 V

  

Mécanique et boîtier	
Finis des ampoules	Réflecteur
Matériau de l'ampoule	Verre dur
Forme de l'ampoule	PAR30L [PAR 3,75 po/95 mm de long]

# MasterColor CDM PAR30L

Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (max.)	2,4 mg

  

Données de produit	
Nom du produit de la commande	CDM 20/PAR30L/M/FL/3K
Nom complet du produit	MasterColor CDM 20/ PAR30L/M/FL/3K
Code de commande	211409

Numéro de matériau (12 N.C.)	928601163602
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677211400
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677211405

## Schéma dimensionnel

Product	D	C (max)
CDM 20/PAR30L/M/FL/3K	3,81 in	4,72 in

