



# MASTERColour CDM-T Elite MW



## MASTERColour CDM-TMW Elite 315W/930 1CT

Het middenvermogen verlichtingssysteem dat superieur, langduriger wit licht levert voor zowel binnen- als buitengebruik.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in een volledig afgesloten armatuur, zelfs tijdens testen, met uitzondering van de beschermde uitvoeringen met PGZX18-lampvoet; deze zijn ontworpen voor open armaturen (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	PGZ18 [PGZ18]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Eigenschappen	na [Not Applicable]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	30.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	38.000 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Verzadigd rood (R9)	45
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,434

Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,398
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (nom.) (min.)	112 lm/W
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	120 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	90
Booglengte O (nom.)	16 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	315,9 W
Spanning (nom.)	100 V
Spanning (nom.)	100 V

# MASTERColour CDM-T Elite MW

## Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	TMW28 [TMW 28 mm]


## Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntielabel	F
Kwikhoud (Hg) (max.)	28 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	316 kWh
EPREL-registratienummer	473295

## Productgegevens




Productnaam voor bestelling	CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12
Volledige productnaam	MASTERColour CDM-TMW Elite 315W/930 1CT
Full EOC	871829154801000
Bestelcode	54801000
Materiaalnr. (12NC)	928601164631
Lokale code	CDMELIT315W930T
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291548010
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291548027

## Maatschets



Product	D (max)	D	D	C (max)	C
CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12	29 mm	1,1 in	28 mm	188 mm	186 mm

## Fotometrische gegevens





Light Distribution Diagram - CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12

# MASTERCcolour CDM-T Elite MW

## Levensduur



Life Expectancy Diagram - CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12

