



MASTERColour CDM-T Elite MW



MASTERColour CDM-TMW Elite 315W/930 1CT

Bardzo trwały system oświetleniowy średniej mocy, generujący najwyższej jakości białe światło do zastosowań wewnątrz budynków i na terenach zewnętrznych

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Nawet podczas testów należy używać wyłącznie opraw całkowicie zabudowanych, z wyjątkiem zabezpieczonych wersji z nakładką PGZX18, które są przeznaczone do opraw otwartych (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Należy używać tylko z elektronicznym osprzętem sterującym
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	PGZ18 [PGZ18]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Cechy	na [Not Applicable]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	30 000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	930 [CCT of 3000K]
Strumień Świetlny	38 000 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Nasycony czerwony (R9)	45

Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,434
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,398
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Min)	112 lm/W
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	120 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	90
Długość łuku O (Nom)	16 mm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	315,9 W
Napięcie (Nom)	100 V
Napięcie (Nom)	100 V

MASTERColour CDM-T Elite MW

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	TMW28 [TMW 28 mm]


Certyfikaty i zastosowania

Klasa Efektywności Energetycznej	F
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	28 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	316 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	473295

Dane techniczne produktu




Nazwa produktu na zamówieniu	CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12
Pełna nazwa produktu	MASTERColour CDM-TMW Elite 315W/930 1CT
Full EOC	871829154801000
Kod zamówienia	54801000
Materiał Nr (12NC)	928601164631
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291548010
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC - Opakowanie	8718291548027

Rysunki techniczne



Product	D (max)	D	D	C (max)	C
CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12	29 mm	1,1 in	28 mm	188 mm	186 mm

Dane fotometryczne





Light Distribution Diagram - CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12

MASTERColour CDM-T Elite MW

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12

