



MASTERColour CDM-T Elite Μέσης Ισχύος



MASTERColour CDM-TMW Elite 210W/930 1CT

Το σύστημα φωτισμού μεσαίας ισχύος που παρέχει ανώτερης ποιότητας και μεγάλης διάρκειας λευκό φως, για χρήση τόσο σε εσωτερικούς, όσο και σε εξωτερικούς χώρους

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Για χρήση μόνο σε πλήρως κλειστό φωτιστικό, ακόμη και κατά τη διάρκεια δοκιμής, εκτός από τις εκδόσεις με προστασία με καπάκι PGZX18, οι οποίες είναι σχεδιασμένες για ανοικτά φωτιστικά (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
- Το όργανο ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	PGZ18
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Χαρακτηριστικά	na [Not Applicable]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	30.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	930 [CCT of 3000K]
Φωτεινή ροή	24.000 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Έντονο κόκκινο (R9)	50

Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	0,434
Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	0,398
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ελάχ.)	105 lm/W
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	114 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	90
Μήκος τόξου Ο (τυπ.)	12,1 mm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Κατανάλωση ενέργειας	210,0 W
Τάση (ονομ.)	100 V


MASTERColour CDM-T Elite Μέσης Ισχύος

Τάση (ονομ.)	100 V
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	TMW28
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	F
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	24 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	210 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	473296

Στοιχεία προϊόντος


Όνομα παραγωγέας προϊόντος	CDM-T Elite 210W/930 PGZ18.1CT/12
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTERColour CDM-TMW Elite 210W/930 1CT
Full EOC	871829113950800
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	CDM-T210W/930
Κωδικός παραγωγίας	13950800
Αρ. υλικού (12NC)	928601164731
Τοπικός κωδικός	CDM-T210W/930
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291139508
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718291139515

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων





Product	D (max)	D	C (max)	C
CDM-T Elite 210W/930 PGZ18.1CT/12	29 mm	1,1 in	28 mm	188 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Light Distribution Diagram - CDM-T Elite 210W/930 PGZ18.1CT/12




Spectral Power Distribution Colour - CDM-T Elite 210W/930 PGZ18.1CT/12

MASTERColour CDM-T Elite Μέσης Ισχύος

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - CDM-T Elite 210W/930 PGZ18.1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - CDM-T Elite 210W/930 PGZ18.1CT/12

