



MasterColor CDM-T Elite Med Wattage



MASTERC CDM-TMW Elite 315W/942 1CT

Philips MasterColor Elite MW systemet tilbyder et uovertruffent niveau af lyskvalitet og ydeevne. Armaturets glimtende hvide lys skaber en naturlig stemning, og bringer virkelig det bedste ud i alle forskellige farver. Derudover betyder lampens og ballastens høje effektivitet at de tilsammen er med til at reducere energiforbrug og ejeromkostninger sammenlignet med et 400W Metal Halide HID-system.

Advarsler og sikkerhed

- R "ADVARSEL: Disse lamper kan forårsage seriøse hudforbrændinger og øjeninfektioner fra kortbølget ultraviolet stråling, hvis det yderste beskyttelseslag på lampen går i stykker eller punkterer. Brug ikke hvor mennesker opholder sig i mere end et par minutter, med mindre den er ansvarligt afskærmet eller andre sikkerhedsforanstaltninger er taget i brug. Nogle lamper, der automatisk slukkes når den yderste kuvert går i stykker eller punkterer, er kommercielt tilgængelige." Denne lampe er i overensstemmelse med FDA strålepræstationsstandarder, 21 CFR underkapitel J. (USA:21 CFR 1040.30 Canada: SOR/DORS/80-381)

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	PGZ18 [PGZ18]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Egenskaber	na [Not Applicable]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	30.000 t

Lysteknisk	
Farvekode	942 [CCT of 4200K]
Lysstrøm	35.500 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Mættet rød (R9)	80

Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,371
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,366
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4200 K
Lyseffekt (nominel) (min.)	105 lm/W
Lyseffekt (nominel) (nom.)	112 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	93
Buelængde O (Nom)	14 mm


Drift og el	
Strømforbrug	315,9 W
Spænding (nom.)	100 V
Spænding (nom.)	100 V

MasterColor CDM-T Elite Med Wattage

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	TMW28 [TMW 28 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	25 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	316 kWh
EPREL-registreringsnummer	473297
Produktdata	
Ordreprodukt navn	CDM-T Elite 315W/942 PGZ18.1CT/12




Det fulde produkt navn	MASTERC CDM-TMW Elite 315W/942
	1CT
Full EOC	871829154803400
Beskrivelse af lokal kode	2040300328
Ordrekode	54803400
Materialenr. (12NC)	928601164831
Lokal ordrekode	2040300328
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291548034
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718291548041

Målskitse



Product	D (max)	D	D	C (max)	C
CDM-T Elite 315W/942 PGZ18.1CT/12	29 mm	1,1 in	28 mm	188 mm	186 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CDM-T Elite 315W/942 PGZ18.1CT/12


Spectral Power Distribution Colour - CDM-T Elite 315W/942 PGZ18.1CT/12

MasterColor CDM-T Elite Med Wattage

Levetid



Life Expectancy Diagram - CDM-T Elite 315W/942 PGZ18.1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - CDM-T Elite 315W/942 PGZ18.1CT/12

