



Energy Advantage CDM Lamps with Allstart Technology

CDM330/U/O/4K EA 130V 6/1

Les lampes Energy Advantage CDM de Philips dotées de la technologie AllStart représentent une solution d'éclairage CDM à haute efficacité, classé Protégé O qui permet une économie d'énergie sans compromettre la qualité de l'éclairage.

Mises en garde et sécurité

- « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquats. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

Données du produit


Renseignements généraux		Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	
Culot-Base	EX39 [Exclusionary Mogul Screw]	91 lm/W	
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]	Efficacité lumineuse (nominale)	
Caractéristiques	Energy Advantage AllStart	97 lm/W	
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	24 000 h	Indice de rendu des couleurs (IRC)	
Données techniques sur l'éclairage		86	
Code de couleur	940 [CCT of 4000K]	Fonctionnement et électricité	
Désignation de couleur	4 000 kelvins	Courant de la lampe (nom.)	
Rouge saturé (R9)	50	3,02 A	
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	0,381	Tension (nom.)	
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,384	130 V	
		Tension (nom.)	
		130 V	
		Mécanique et boîtier	
		Fini des ampoules	
		Transparent	

Energy Advantage CDM Lamps with Allstart Technology

Forme de l'ampoule	ED37
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (max.)	50 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	Allstart Energy Adv 330W ED37 CL 1SL
Nom complet du produit	CDM330/U/O/4K EA 130V 6/1


Code de commande	232595
Numéro de matériau (12 N.C.)	928601165903
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677232597
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677232592

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D	L (max)	L	C
Allstart Energy Adv 330W ED37 CL 1SL	118 mm	4,625 in	184 mm	178 mm	11,5 in


Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour – Allstart Energy Adv 330W ED37 CL 1SL

Energy Advantage CDM Lamps with Allstart Technology

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - Allstart Energy Adv 330W ED37 CL 1SL



Lumen Maintenance Diagram - Allstart Energy Adv 330W ED37 CL 1SL

