



# MASTERColour CDM-T Elite MW



## CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12

Le système d'éclairage de puissance moyenne fournit une lumière blanche d'excellente qualité et de longue durée, pour l'intérieur comme pour l'extérieur

### Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais, excepté pour les versions protégées avec un embout PGZX18, conçues pour les luminaires ouverts (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	PGZX18
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Caractéristiques	Protected (P)
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	30.000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	930 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	23.300 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Rouge saturé (R9)	50
Coordonnée chromatique X	0,434

Coordonnée chromatique Y	0,398
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	101 lm/W
Efficacité lumineuse (nominale)	111 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Longueur d'arc O (nom.)	12,1 mm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	210,0 W
Tension (nom.)	100 V
Tension (nom.)	100 V

# MASTERCoulour CDM-T Elite MW

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule Transparent

Forme de la lampe T12

## Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique F

Taux de mercure (Hg) (max.) 23,7 mg

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 210 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 473299

## Données du produit

Nom du produit de la commande CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12

Nom de produit complet CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12

Code EOC 871829113954600

Code de commande 8727900862096

Code 12NC 928601167031

Code de commande local CDMTPELI210W930


Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8727900862096

Conditionnement par carton 12




Codes EAN/UPC – Boîte 8718291139553

## Schéma dimensionnel



Product	D	D	C
CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12	1,5 in	38 mm	193 mm

## Données photométriques





Light Distribution Diagram - CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12

# MASTERCcolour CDM-T Elite MW

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12

