



MASTERColour CDM-T Elite MW



CDM Elite TMW 315/942/U/O EU

Systém osvětlení středního příkonu, který poskytuje kvalitnější, déle trvající bílé světlo při vnitřním i vnějším použití

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení, s výjimkou chráněných verzí vybavených zásepkou PGZX18, které jsou navrženy pro otevřená svítidla (IEC61167, IEC 62035, IEC60598).
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky.
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	
Patice krytky	PGZX18. [PGZX18.]	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,371
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	0,366
Vlastnosti	Protected (P)	Měrný výkon (jmen.) (min.)	4200 K
Referenční měření toku	Sphere	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	99 lm/W
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	30 000 h	Index podání barev (CRI)	109 lm/W
Světelně technické		Délka oblouku O (jmen.)	93
Kód barvy	942 [CCT of 4200K]	Provozní a elektrické	
Světelný tok	34 300 lm	Spotřeba energie	14 mm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Napětí (jmen.)	315,9 W
Sytá červená (R9)	50		

MASTERColour CDM-T Elite MW

Napětí (jmen.)	100 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	T12 [38 mm (T12)]
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	F
Obsah rtuti (Hg) (max.)	25 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	316 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473302


Označení a balení	
Objednací název produktu	CDM Elite TMW 315/942/U/O EU
Celý název výrobku	CDM Elite TMW 315/942/U/O EU
Full EOC	871829113960700
Objednací kód	13960700
Číslo materiálu (12NC)	928601167331
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900862157
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8718291139614

Rozměrové výkresy



Product	D	D	C
CDM Elite TMW 315/942/U/O EU	1,5 in	38 mm	193 mm

Fotometrické údaje





Light Distribution Diagram - CDM Elite TMW 315/942/U/O EU

Spectral Power Distribution Colour - CDM Elite TMW 315/942/U/O EU

MASTERColour CDM-T Elite MW

Životnost



Life Expectancy Diagram - CDM Elite TMW 315/942/U/O EU

Lumen Maintenance Diagram - CDM Elite TMW 315/942/U/O EU

