



MASTERColour CDM-T Elite MW

CDM Elite TMW 315/942/U/O EU

Система освещения средней мощности долго служит, вырабатывает отличный белый свет, подходит для применения как внутри, так и вне помещений

Предупреждение и условия безопасности

- Использовать только в герметичных светильниках в корпусе, даже в ходе испытаний, за исключением защищенных версий с цоколем PGZX18, которые разработаны для открытых светильников (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Использовать только с электронным ПРА
- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	PGZX18. [PGZX18.]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Характеристики	Protected (P)
Исходное измерение потока	Sphere
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	30 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	942 [CCT of 4200K]
Светоотдача	34 300 лм
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Насыщенный красный (R9)	50

Координата цветности X (ном.)	0,371
Координата цветности Y (ном.)	0,366
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4200 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	99 лм/Вт
Эффективность (номинальная) (ном.)	109 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	93
Длина дуги, O (ном.)	14 мм

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	315,9 Вт
Напряжение (ном.)	100 Вт
Напряжение (ном.)	100 Вт

MASTERCoulour CDM-T Elite MW

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
--------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T12 [38 мм (T12)]


Соответствие требованиям и область применения

Класс энергоэффективности	F
Содержание ртути (Hg) (макс.)	25 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	316 kWh
Регистрационный номер EPREL	473302

Данные об изделии




Название продукта для заказа	CDM Elite TMW 315/942/U/O EU
Полное название продукта	CDM Elite TMW 315/942/U/O EU
Полный код продукта	871829113960700
Код заказа	928601167331
Материал № (12NC)	928601167331
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8727900862157
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718291139614

Чертеж размеров



Product	D	D	C
CDM Elite TMW 315/942/U/O EU	1,5 in	38 мм	193 мм

Фотометрические данные





Light Distribution Diagram - CDM Elite TMW 315/942/U/O EU

Spectral Power Distribution Colour - CDM Elite TMW 315/942/U/O EU

MASTERC colour CDM-T Elite MW

Срок службы



Life Expectancy Diagram - CDM Elite TMW 315/942/U/O EU

Lumen Maintenance Diagram - CDM Elite TMW 315/942/U/O EU

