



Energy Advantage CDM Lamps with Allstart Technology

CDM330/U/O/4K ED28

Les lampes Energy Advantage CDM de Philips dotées de la technologie AllStart représentent une solution d'éclairage CDM à haute efficacité, classé Protégé O qui permet une économie d'énergie sans compromettre la qualité de l'éclairage.

Mises en garde et sécurité

- « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquats. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

Données du produit


Renseignements généraux		Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	
Culot-Base	EX39 [Exclusionary Mogul Screw]	91 lm/W	
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]	Efficacité lumineuse (nominale)	
Caractéristiques	Energy Advantage AllStart	97 lm/W	
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	20 000 h	Indice de rendu des couleurs (IRC)	
Données techniques sur l'éclairage		87	
Code de couleur	940 [CCT of 4000K]	Fonctionnement et électricité	
Désignation de couleur	4 000 kelvins	Courant de la lampe (nom.)	
Rouge saturé (R9)	50	3,02 A	
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	0,381	Tension (nom.)	
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,384	130 V	
		Tension (nom.)	
		130 V	
		Mécanique et boîtier	
		Fini des ampoules	
		Transparent	

Energy Advantage CDM Lamps with Allstart Technology

Forme de l'ampoule	ED28
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (max.)	50 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	CDM330/U/O/4K/ED28 EA ALLSTART
Nom complet du produit	CDM330/U/O/4K ED28

Code de commande	411058
Numéro de matériau (12 CN)	928601168202
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677411053
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677411058

Schéma dimensionnel



Product	D	D	L (max)	L	C
CDM330/U/O/4K/ED28 EA ALLSTART	3,5 in	89 mm	132 mm	127 mm	8,313 in

