



# MasterColor CDM ED17 Standard

## MHC150/C/U/M/4K ALTO 12PK

Energy savings without changing a ballast! A high-efficiency enclosed E-rated CDM lighting solution that provides energy savings without compromising light quality.

### Mises en garde et sécurité

• « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquates. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	20 000 h

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	940 [CCT of 4000K]
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	0,385
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,368
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	80 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	90

Fonctionnement et électricité	
Courant de la lampe (nom.)	1,8 A

Tension (nom.)	95 V
Tension (nom.)	95 V

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Verre enduit
Matériau de l'ampoule	Verre dur
Forme de l'ampoule	BD17

Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	12,3 mg


Données de produit	
Nom du produit de la commande	MHC150/C/U/M/4K ALTO 12PK
Nom complet du produit	MHC150/C/U/M/4K ALTO 12PK
Code de commande	377218
Numéro de matériau (12 N.C.)	928601170201

## MasterColor CDM ED17 Standard

Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677377212
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12

EAN/CUP – Boîte	50046677377217
-----------------	----------------

### Schéma dimensionnel



Product	D	C (max)
MHC150/C/U/M/4K ALTO 12PK	2,125 in	5,438 in

