



MasterColor CDM ED17 Protected

MHC150/C/U/MP/3K ALTO 12PK

Direct retrofit with immediate energy savings!. Range of protected, high-efficiency long life ceramic metal halide lamps with a stable color over lifetime and a crisp, sparkling light to be used in open fixtures.

Mises en garde et sécurité

• « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquats. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Caractéristiques	ALTO® + FadeBlock™
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	16 000 h

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [CCT of 3000K]
Désignation de couleur	Blanc chaud (BC)
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	0,440
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,394
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	71,4 lm/W
Efficacité lumineuse (nominale)	79,3 lm/W

Indice de rendu des couleurs (IRC)	
Indice de rendu des couleurs (IRC)	83

Fonctionnement et électricité	
Courant de la lampe (nom.)	1,8 A
Tension (nom.)	95 V
Tension (nom.)	95 V

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Verre enduit
Matériau de l'ampoule	Verre dur
Forme de l'ampoule	ED17P [ED-17P avec protection]

Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (max.)	14,2 mg


MasterColor CDM ED17 Protected

Données de produit

Nom du produit de la commande	MHC150/C/U/MP/3K ALTO 12PK
Nom complet du produit	MHC150/C/U/MP/3K ALTO 12PK
Code de commande	134643
Numéro de matériau (12 N.C.)	928601171601
Numérateur – Quantité par emballage	1


EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677134648
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677134643

Schéma dimensionnel



Product	D	C (max)
MHC150/C/U/MP/3K ALTO 12PK	2,125 in	5,438 in

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MHC150/C/U/MP/3K ALTO 12PK

