



MasterColor CDM ED17 Elite

MasterColor CDM MHC70/C/U/M/3K ELITE

MasterColor Ceramic Metal Halide ED-17 Elite lamps provide excellent lumen maintenance and outstanding performance over time in the familiar ED-17 lamp shape.

Mises en garde et sécurité

• « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquates. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

Données du produit

| Renseignements généraux | | Indice de rendu des couleurs (IRC) | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Culot-Base | E26 [Single Contact Medium Screw] | | 88 |
| Position de fonctionnement | UNIVERSEL [Tous ou universel (U)] | Fonctionnement et électricité | |
| Caractéristiques | ELITE | Courant de la lampe (nom.) | 0,91 A |
| Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.) | 16 000 h | Tension (nom.) | 95 V |
| | | Tension (nom.) | 95 V |
| Données techniques sur l'éclairage | | Mécanique et boîtier | |
| Code de couleur | 930 [CCT of 3000K] | Finis des ampoules | Verre enduit |
| Désignation de couleur | Blanc chaud (BC) | Matériau de l'ampoule | Verre dur |
| Coordonnée de chromaticité X (nominale) | 0,43 | Forme de l'ampoule | BD17 |
| Coordonnée de chromaticité Y (nominale) | 0,404 | Approbation et utilisation | |
| Température de couleur proximale (nom.) | 3000 K | Contenu en mercure (Hg) (max.) | 7,6 mg |
| Efficacité lumineuse (nominale) (min.) | 93 lm/W | | |
| Efficacité lumineuse (nominale) | 101 lm/W | | |


MasterColor CDM ED17 Elite

Données de produit

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Nom du produit de la commande | MHC70/C/U/M/3K ELITE |
| Nom complet du produit | MasterColor CDM MHC70/C/U/M/3K ELITE |
| Code de commande | 419481 |
| Numéro de matériau (12 N.C.) | 928601173402 |

| | |
|--|----------------|
| Numérateur – Quantité par emballage | 1 |
| EAN/CUP – Produit/Boîtier | 046677419486 |
| Numérateur – Emballages par boîte extérieure | 12 |
| EAN/CUP – Boîte | 50046677419481 |

Schéma dimensionnel



| Product | D | C (max) |
|----------------------|----------|----------|
| MHC70/C/U/M/3K ELITE | 2,125 in | 5,438 in |

