



Energy Advantage CDM Lamps with Allstart Technology

CDM260/U/O/4K ED28

Les lampes Energy Advantage CDM de Philips dotées de la technologie AllStart représentent une solution d'éclairage CDM à haute efficacité, classé Protégé O qui permet une économie d'énergie sans compromettre la qualité de l'éclairage.

Mises en garde et sécurité

- « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquats. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

Données du produit


Renseignements généraux		Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	
Culot-Base	EX39 [Exclusionary Mogul Screw]		95 lm/W
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]	Efficacité lumineuse (nominale)	104 lm/W
Caractéristiques	Energy Advantage AllStart	Indice de rendu des couleurs (IRC)	90
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	20 000 h	Fonctionnement et électricité	
Données techniques sur l'éclairage		Courant de la lampe (nom.)	2,43 A
Code de couleur	940 [CCT of 4000K]	Tension (nom.)	130 V
Désignation de couleur	4 000 kelvins	Tension (nom.)	130 V
Rouge saturé (R9)	50	Mécanique et boîtier	
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	,381	Finis des ampoules	Transparent
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	,384		

Energy Advantage CDM Lamps with Allstart Technology

Forme de l'ampoule	ED28
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (max.)	31 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	CDM260/U/O/4K ED28 EA AllStart
Nom complet du produit	CDM260/U/O/4K ED28


Code de commande	419374
Numéro de matériau (12 N.C.)	928601174201
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677419370
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677419375

Schéma dimensionnel



Product	D	D	L (min)	L (max)	L	C
CDM260/U/O/4K ED28 EA AllStart	3,5 in	88,9 mm	125 mm	129 mm	127 mm	8,375 in


Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - CDM260/U/O/4K ED28 EA AllStart

Energy Advantage CDM Lamps with Allstart Technology

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CDM260/U/O/4K ED28 EA AllStart

Lumen Maintenance Diagram - CDM260/U/O/4K ED28 EA AllStart

