



Energy Advantage CDM Lamps with Allstart Technology

CDM330/V/O/4K/EA/LL Allstart

Les lampes Energy Advantage CDM de Philips dotées de la technologie AllStart représentent une solution d'éclairage CDM à haute efficacité, classé Protégé O qui permet une économie d'énergie sans compromettre la qualité de l'éclairage.

Mises en garde et sécurité

- « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquats. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

Données du produit


Renseignements généraux		Fonctionnement et électricité	
Culot-Base	EX39 [Exclusionary Mogul Screw]	Rouge saturé (R9)	50
Position de fonctionnement	VBU/VBD20 [culot vers le haut/vers le bas +/- 20 degrés]	Coordonnée de chromaticité X (nominale)	0,381
Caractéristiques	ENERGYADVANTAGELONGL [Energy Advantage Long Life Allstart]	Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,384
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	36 000 h	Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	91 lm/W
		Efficacité lumineuse (nominale)	100 lm/W
		Indice de rendu des couleurs (IRC)	90
Données techniques sur l'éclairage			
Code de couleur	940 [CCT of 4000K]	Courant de la lampe (nom.)	3,02 A
Désignation de couleur	4 000 kelvins	Tension (nom.)	130 V

Energy Advantage CDM Lamps with Allstart Technology

Tension (nom.)	130 V
Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent
Forme de l'ampoule	ED37
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (max.)	50 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	CDM330/V/O/4K/EA/LL Allstart

Nom complet du produit	CDM330/V/O/4K/EA/LL Allstart
Code de commande	421776
Numéro de matériau (12 N.C.)	928601174801
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677421779
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677421774

Schéma dimensionnel



Product	D	D	L (max)	L	C
CDM330/V/O/4K/EA/LL Allstart	4,65 in	118 mm	184 mm	178 mm	11,5 in

