



MASTER VALUE LEDspot pot LV

MASTER LEDspotLV D 7-35W GU5.3 827 MR16 24D

Sağladığı sıcak, halojen/enkandesan benzeri ışık ile MASTER LEDspot MR16 , konaklama sektöründeki spot ve genel aydınlatma uygulamaları için ideal bir LED dönüşüm alternatifidir. Özellikle ışığın her zaman açık kaldığı resepsiyon bölümleri, lobiler, koridorlar, merdivenler ve duşlar gibi ortak alanlar için çok uygundur. Dayanıklı olarak tasarlanan MASTER LEDspot MR16, hassas tanımlı bir ışın yayılımı için 24° ışın açısına sahiptir. Işında UV veya IR olmaması, ısıya duyarlı nesnelerin (gıda, organik malzeme, boya, vb.) aydınlatılması açısından uygun bir özelliktir.

Güvenlik ve uyarılar

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	GU5.3 [GU5.3]
Nominal kullanım ömrü	40.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LED
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	827 [CCT of 2700K]
Işın Açısı (Nom)	24 °

Işık Akısı	420 lm
Işık Yoğunluğu (Nom)	2.100 cd
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	60,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
90° Konide Işık Akısı (Nominal)	400 lm

MASTER VALUE LEDspot LV

Çalıştırma ve Elektrik

Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	7 W
Lamba Akımı (Nom)	715 mA
Güç Eşleniği	35 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	anında tam ışık s
Voltaj (Nom)	12 V

Sıcaklık

Muhafaza Maksimumu (Nom.)	110 °C
---------------------------	--------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Biçimi	MR16 [2 inç/50 mm]
--------------	--------------------


Onay ve Uygulama

Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Evet
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	8 kWh

Ürün Verileri


Sipariş ürün adı	MAS LEDspotLV D 7-35W GU5.3 827 MR16 24D
Tam ürün adı	MASTER LEDspotLV D 7-35W GU5.3 827 MR16 24D
Tam ürün kodu	871829165447600
Sipariş kodu	65447600
Malzeme No. (12NC)	929000237302
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718291654476
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718291654483

Boyutlu çizim



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 7-35W GU5.3 827 MR16 24D	54 mm	50 mm

Fotometrik bilgi



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 7-35W GU5.3 827 MR16 24D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 7-35W GU5.3 827 MR16 24D

MASTER VALUE LEDspot LV

