



PAR30 S/L à DEL

12PAR30S/F35 3500 DIM AF SO 6/1

Les réflecteurs à DEL de Philips dotés d'un faisceau optique simple produisent un faisceau net, exempt d'ombres et dont les angles varient de 15 à 40 degrés pour convenir à toutes les utilisations d'éclairage générales.

Données du produit

| Renseignements généraux | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Culot-Base | E26 [Single Contact Medium Screw] |
| Durée de vie nominale | 50 000 h |
| Cycle de commutation | 20 000 |
| Lighting Technology | LED |
| Conformes aux directives EU RoHS. | Oui |

| Données techniques sur l'éclairage | |
|---|--------------------|
| Code de couleur | 835 [CCT of 3500K] |
| Angle du faisceau (nom.) | 36 ° |
| Flux lumineux | 950 lm |
| Intensité lumineuse (nom.) | 2 700 cd |
| Désignation de couleur | Blanc (BLC) |
| Température de couleur proximale (nom.) | 3500 K |
| Efficacité lumineuse (nominale) | 79,17 lm/W |
| Constance de la couleur | <6 |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 83 |
| Llmf à la fin de la durée nominale (nom.) | 70 % |

| Fonctionnement et électricité | |
|-------------------------------|--------|
| Line Frequency | 60 Hz |
| Fréquence d'entrée | 60 Hz |
| Consommation | 12 W |
| Courant de la lampe (nom.) | 119 mA |

| | |
|---|-------|
| Équivalent de puissance | 75 W |
| Temps d'allumage (nom.) | 0,5 s |
| Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux | 0,5 s |
| Facteur de puissance (fraction) | 0,9 |
| Tension (nom.) | 120 V |

| Commandes et gradation | |
|------------------------|-----|
| Intensité variable | Non |

| Mécanique et boîtier | |
|----------------------|----------------------------------|
| Forme de l'ampoule | PAR30S [PAR 3,75 po/95 mm court] |


| Approbation et utilisation | |
|--|--------|
| Convient à un éclairage d'accentuation | Oui |
| Consommation d'énergie en kWh/1000 h | 12 kWh |

| Données de produit | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nom du produit de la commande | 120V PAR30S 12W 35D 3500K 900 AF SO |
| Nom complet du produit | 12PAR30S/F35 3500 DIM AF SO 6/1 |
| Code de commande | 431387 |
| Numéro de matériau (12 N.C.) | 929000257604 |
| Numérateur – Quantité par emballage | 1 |

PAR30 S/L à DEL

| | |
|--|----------------|
| EAN/CUP - Produit/Boîtier | 046677431389 |
| Numérateur - Emballages par boîte extérieure | 6 |
| EAN/CUP - Boîte | 50046677431384 |

Schéma dimensionnel



| Product | D | C |
|-------------------------------------|-------|-------|
| 120V PAR30S 12W 35D 3500K 900 AF SO | 92 mm | 93 mm |

Données photométriques

[120V / 100V / 120V]

Light Distribution Diagram - 120V PAR30S 12W 35D 3500K 900 AF SO

