



MASTER LED 灯泡

MAS LEDBulb D 18-100W E27 827 A67

MASTER LEDbulb A60 7W 具有可调发光的效果，创造热情奔放、温暖惬意的气氛，其最新设计向各个方向辐射出温暖的光照，是替代白炽灯的不二选择。MASTER LEDbulb A55 6W 可提供可调、柔和、温暖的光照。MASTERLEDbulbs 是酒店服务行业普通照明应用的理想产品。这些产品特别适合于公共场所，如需要灯光一直照亮的大堂、走廊、楼梯井等。可与带有 E27 固定架的现有卡具兼容，用于 25 和 40W 白炽灯的改装替换，MASTER GLOW LEDbulb 灯泡在保证发光质量不变的情况下，可大量节约能源，降低维修成本。可与最新型的调光器一起使用，达到可使酒店服务业主在一年内收回投资的进一步效果。

安全提示

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

产品数据

一般信息	
底盖	E27 [E27]
标称使用寿命	25,000 小时
切换循环	50,000
照明技术	LED
符合欧盟 RoHS 规范	是
灯技术	
颜色代码	827 [CCT of 2700K]
光通量	1,521 lm
颜色名称	暖白色 (WW)
相关色温 (标称)	2700 K
光效 (额定) (标称)	84.50 lm/W
颜色一致性	<6


显色指数 (CRI)	80
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
操作和电气	
线频率	50 Hz
输入频率	50 Hz
功耗	18 W
灯具电流 (标称)	90 mA
瓦数相当	100 W
启动时间 (标称)	0.5 s
60% 灯光下的预热时间	即亮 s
功率系数 (小数)	0.5
电压 (标称)	220-240 V

MASTER LED 灯泡

控制和调光	
可调光	是
机械和外壳	
灯泡外形	A67 [A 67 毫米]
审批和申请	
适用于重点照明	是
能耗 kWh/1000 h	18 kWh
产品数据	
订单产品名称	MAS LEDBulb D 18-100W E27 827 A67


完整的产品名称	MAS LEDBulb D 18-100W E27 827 A67
完整产品代码	871829175856300
订购代码	929000276802
材料编号 (12NC)	929000276802
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718291758563
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
EAN/UPC - 案例	8718291758570

二维绘图



Product	D	C
MAS LEDBulb D 18-100W E27 827 A67	66 mm	122.6 mm

光度数据



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb D 18-100W E27 827 A67

MASTER LED 灯泡

