



MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T8

MASTER LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 840 T8 RS

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integra una fuente de luz LED en un formato de fluorescente tradicional. Su exclusivo diseño crea un aspecto visual perfectamente homogéneo que no puede diferenciarse del fluorescente tradicional. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 es la solución ideal para los clientes que tienen requisitos de luz más elevados y desean maximizar el valor durante la vida útil. El ahorro energético total y la vida útil más prolongada ofrece atractivos tiempos de amortización y beneficios de TCO.

Advertencias y seguridad

- NOTAS: La eficiencia energética y distribución de la luz total de cualquier instalación que utilice estas lámparas viene determinada por el diseño de la instalación.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal	50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz

Código de color	840 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nom.)	160 °

Flujo luminoso	1.600 lm
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	83
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos


Line Frequency	25000-75000 Hz
Frecuencia de entrada	25000-75000 Hz
Consumo de energía	16,5 W

MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T8

Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nom.)	50-100 V
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 35 °C
Temperatura máxima (nom.)	45 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí
Apto para la iluminación de acento	No
Marcas de conformidad	Certificado CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA

Consumo energético kWh/1000 h	20 kWh
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MAS LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 840 T8 RS
Nombre completo del producto	MASTER LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 840 T8 RS
Full EOC	871829172885600
Código de pedido	72885600
Código 12NC	929000284402
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291728856
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718291728863

Plano de dimensiones




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 840 T8 RS	25,68 mm	28 mm	1.198,0 mm	1.205,0 mm	1.212,0 mm

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 840 T8 RS



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 840 T8 RS

MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T8

