



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 840 T8 RS

PhilipsMASTER LEDtube, bir LED ışık kaynağını geleneksel floresan form faktörüneentegre etmiştir. Benzersiz tasarımı, geleneksel floresanlardan ayırtedilemeyecek bir görünüm oluşturur. MASTER LEDtube, daha fazla aydınlatma ihtiyacı olan ve elde ettiği değeri kullanım ömrü boyunca en yüksek düzeye çıkarmak isteyen müşteriler için ideal çözümdür.

Güvenlik ve uyarılar

- Toplam enerji verimliliği ve ışık dağılımı uygulamanın dizaynına göre değişkenlik gösterebilir.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	
Kapak Tabanı	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	70 %	
Nominal kullanım ömrü	50.000 h		
Anahtar Döngüsü	50.000		
Aydınlatma Teknolojisi	LED		
EU RoHS ile uyumludur	Evet		
Işık Teknik Ayrıntıları		Çalıştırma ve Elektrik	
Renk Kodu	840 [CCT of 4000K]	Hat Frekansı	25000-75000 Hz
Işın Açısı (Nom)	160 °	Giriş Frekansı	25000-75000 Hz
Işık Akısı	1.600 lm	Güç Tüketimi	16,5 W
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K	Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
Renk Tutarlılığı	<6	%60 ışığa kadar ısınma süresi	Anında tam ışık s
Renk oluşturma dizini (CRI)	83	Güç Faktörü (Kesir)	0.9
		Voltaj (Nom)	50-100 V
		Sıcaklık	
		Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 35 °C


MASTER LEDtube InstantFit HF

Muhafaza Maksimumu (Nom.)	45 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Ürün Uzunluğu	1.200 mm
Onay ve Uygulama	
Enerji Tasarruflu Ürün	Evet
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Hayır
Onay İşaretleri	CE işareti RoHS uyumlu KEMA Keur sertifikası
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	20 kWh

Ürün Verileri


Sipariş ürün adı	MAS LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 840 T8 RS
Tam ürün adı	MASTER LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 840 T8 RS
Tam ürün kodu	871829172885600
Sipariş kodu	72885600
Malzeme No. (12NC)	929000284402
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718291728856
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718291728863

Boyutlu çizim




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 840 T8 RS	25,68 mm	28 mm	1.198,0 mm	1.205,0 mm	1.212,0 mm

Fotometrik bilgi



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 840 T8 RS



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 840 T8 RS

MASTER LEDtube InstantFit HF

