



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RS

Lampa Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Jej wyjątkowa konstrukcja zapewnia doskonale jednorodny wygląd, nie do odróżnienia od świetlówek w starej technologii. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 to idealne rozwiązanie dla klientów mających wysokie wymagania dotyczące światła i pragnących uzyskać najwyższą wartość w całym czasie eksploatacji. Pełna energooszczędność i długi okres eksploatacji zapewniają atrakcyjny zwrot kosztów inwestycji i korzystny całkowity koszt eksploatacji.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- UWAGI: Ogólna energooszczędność i rozsył strumienia świetlnego dowolnej instalacji z użyciem tych lamp zależy od rodzaju samej instalacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominalny okres eksploatacji	50 000 h
Cykl Przetaczania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	160 °
Strumień Świetlny	1 600 lm


Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	6500 K
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	83
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	25000-75000 Hz
Częstotliwość wejściowa	25000-75000 Hz
Zużycie energii	16,5 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s

MASTER LEDtube InstantFit HF

Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	Natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Napięcie (Nom)	50-100 V
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 35°C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	45 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Certyfikaty i zastosowania	
Energooszczędny produkt	Tak
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Zgodność z normą RoHS Certyfikat KEMA Keur


Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	20 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RS
Pełna nazwa produktu	MASTER LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RS
Full EOC	871829172887000
Kod zamówienia	72887000
Materiał Nr (12NC)	929000284502
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291728870
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718291728887

Rysunki techniczne




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RS	25,68 mm	28 mm	1 198,0 mm	1 205,0 mm	1 212,0 mm

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RS



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RS

MASTER LEDtube InstantFit HF

