



MASTER tubo LED InstantFit equipamentos eletrônicos T8

MASTER LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RS

O Philips MASTER LEDtube integra uma fonte de luz LED num formato fluorescente tradicional. O seu design único cria um aspeto visual uniforme perfeito que não se distingue do fluorescente tradicional. Este produto representa a solução ideal para iluminação em aplicações de iluminação geral.

Avisos e Segurança

- NOTAS: A eficiência energética e a distribuição de luz globais de qualquer instalação que utiliza estas lâmpadas são determinadas pelo design da instalação.

Dados do produto

Informações gerais		Funcionamento e características elétricas	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Fluxo Luminoso	1.600 lm
Vida útil nominal	50.000 h	Temperatura de cor correlacionada	6500 K
Ciclo de comutação	50.000	Consistência da cor	<6
Tecnologia de iluminação	LED	Color rendering index (CRI)	83
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Caraterísticas técnicas da luz		Frequência de linha	25000-75000 Hz
Código da cor	865 [CCT of 6500K]	Frequência de entrada	25000-75000 Hz
Ângulo do feixe (Nom.)	160 °	Consumo de Energia	16,5 W

MASTER tubo LED InstantFit equipamentos eletrônicos T8

Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	Luz total instantânea s
Fator de potência (Fração)	0,9
Tensão (Nom.)	50-100 V

Temperatura

Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 35 °C
T-máxima na caixa (Nom)	45 °C

Controlos e regulação

Regulável	Não
-----------	-----

Características mecânicas e compartimento

Comprimento do produto	1.200 mm
------------------------	----------

Aprovação e aplicação


Produto energeticamente eficiente	Sim
Adequado para a iluminação de acentuação	Não

Marcas de aprovação	Marca CE Conformidade com RoHS Certificação KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	20 kWh

Dados do produto


Nome de produto da encomenda	MAS LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RS
Nome do produto completo	MASTER LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RS
Código do produto completo	871829172887000
Código de encomenda	72887000
N.º material (12NC)	929000284502
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718291728870
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC - Caso	8718291728887

Desenho dimensional




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RS	25,68 mm	28 mm	1.198,0 mm	1.205,0 mm	1.212,0 mm

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RS



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RS

MASTER tubo LED InstantFit equipamentos eletrônicos T8

