



CorePro LEDspot-reflektorer

CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D

CorePro LEDspots-reflektorer er ideelle til spotbelysning og giver en varm stråle med halogeneffekt. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med en GU10- eller E27-sokkel og designet med henblik på eftermontering som erstatning for halogenlamper eller glødelamper. CorePro LEDspots-reflektorer giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm	345 lm
Lysstyrke (nom.)	600 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	60,53 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	345 lm


Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	5,7 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	29 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	1 s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	82 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	R63 [R 63 mm]

CorePro LEDspot-reflektorer

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energibesparende produkt	Ja
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh
Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D
Det fulde produktnavn	CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D
Full EOC	871869658958800



Ordrekode	58958800
Materialenr. (12NC)	929001114402
Lokal ordrekode	2057806420
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696589588
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718696589595

Målskitse



Product	D	C
CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D	63 mm	102 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour – CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D

General uniform lighting – CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D

CorePro LEDspot-reflektorer

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D

