



CorePro LED spot Reflektorer

CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D

CorePro LED-spot reflektorer egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-holdere og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. CorePro LED-spot reflektorer gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)
Lysytelse	345 lm
Lysintensitet (nom.)	600 cd
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	60,53 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Lysytelse i lyskugle på 90° (merkekapasitet)	345 lm
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	5,7 W
lyskildestrom (nom.)	29 mA
Effekten som tilsvare	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	1 s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	82 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

CorePro LED spot Reflektorer

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform	R63 [R 63 mm]
-------------	---------------

Godkjenning og bruksområde


Energisparingsprodukt	Ja
Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh

Produktdata

Produktnavn for bestilling	CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D



Full EOC	871869658958800
Bestillingskode	58958800
Materialenr. (12NC)	929001114402
Lokal bestillingskode	3711219
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696589588
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718696589595

Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D	63 mm	102 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D

General uniform lighting - CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D

CorePro LED spot Reflektor

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D

