



CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4

Die CorePro LEDcapsule ist eine echte Alternative zu Niedervolthalogenstiftsockellampen mit G4 Sockel. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung sowie für dekorative Anwendungen in Geschäften, Hotels, Restaurants und zuhause. Die CorePro LEDcapsule kann in vorhandene Leuchten mit G4-Fassung anstelle von Halogenstiftsockellampenn eingesetzt werden und erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten

Allgemeine Informationen			
Sockel	G4 [G4]	Lichtfarbe	Weiß (WH)
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Schaltzyklus	50'000	Nennlichtausbeute (nom.)	87.5 lm/W
Beleuchtungstechnologie	LED	Farbkonsistenz	<6
EU RoHS-konform	Ja	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtstrom	105 lm		

CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	1.2 W
Lampenstrom (Nom)	200 mA
Äquivalente Leistung	10 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5
Spannung (Nom)	12 V

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse


Kolbenform	Kapsel
------------	--------

Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh

Produktdaten


Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4
Gesamt-Produktcode	871869642228100
Bestellcode	42228100
Material-Nr. (12NC)	929001118702
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696422281
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718696422298

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4	14.3 mm	39.2 mm

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram – CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4



Spectral Power Distribution Colour – CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4

CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

