



CorePro cápsula LED 12V

CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4

CorePro LED Cápsula 12V es una alternativa real a la cápsula halógena. Resulta especialmente adecuada para la iluminación de tareas y las aplicaciones decorativas en hogares, comercios, hoteles y restaurantes. Compatible con las luminarias existentes gracias a sus portalámparas G4 y diseñado para la sustitución de las cápsulas halógenas, CorePro LED Cápsula proporciona un gran ahorro energético y minimiza los costes de mantenimiento sin reducir por ello la calidad de luz.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	G4 [G4]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Ciclo de encendido/apagado	50.000	Consumo de energía	1,2 W
Lighting Technology	LED	Corriente de lámpara (nom.)	200 mA
Conforme con EU RoHS	Sí	Equivalente de potencia	10 W
Datos técnicos de la luz		Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Código de color	830 [CCT of 3000K]	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Flujo luminoso	105 lm	Factor de potencia (fracción)	0,5
Designación de color	Blanco (WH)	Voltaje (nom.)	12 V
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K	Controles y regulación	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	87,5 lm/W	Regulable	No
Consistencia del color	<6	Mecánicos y de carcasa	
Índice de reproducción cromática (IRC)	80	Forma de la bombilla	Cápsula
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %		

CorePro cápsula LED 12V

Aprobación y aplicación

Consumo energético kWh/1000 h 2 kWh

Datos de producto

Nombre de producto del pedido CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4

Nombre completo del producto CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4

Full EOC 871869642228100

Código de pedido 42228100

Código 12NC 929001118702


Cantidad por paquete 1

EAN/UPC - Producto/Caja 8718696422281

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 12



Embalaje con código EAN/UPC 8718696422298

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4	14,3 mm	39,2 mm

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4

