



# CorePro LEDcapsule LV

## CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4

CorePro LEDcapsule è una reale alternativa alle capsule alogene. Questo prodotto è particolarmente adatto per l'illuminazione di lavoro e le applicazioni decorative in case, negozi, alberghi e ristoranti. Compatibile con gli apparecchi esistenti dotati di supporti G4 e progettata per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle capsule alogene, CorePro LEDcapsule offre eccezionali risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G4 [G4]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Si
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Flusso luminoso	105 lm
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura del colore correlata	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	87,5 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	1,2 W
Corrente lampada (Nom)	200 mA
Potenza equivalente	10 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,5
Tensione (Nom)	12 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	Capsula
Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	2 kWh


# CorePro LEDcapsule LV

## Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4
Nome completo prodotto	CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4
Full EOC	871869642228100
Codice d'ordine	42228100
Codice materiale (12NC)	929001118702
Codice locale	COREG410830



Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696422281
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718696422298

## Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4	14,3 mm	39,2 mm

## Fotometrie



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4

