



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4

CorePro LEDcapsule er et reelt alternativ til halogenkapsler. Den egner seg spesielt godt til arbeidsbelysning og dekorativ belysning i boliger, butikker, hoteller og restauranter. CorePro LEDcapsule er kompatibel med eksisterende armaturer med G4-fatning og designet for ettermontering som erstatning for halogenkapsler, og gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten at det går ut over lyskvaliteten.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G4 [G4]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Lysytelse	105 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	87,5 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	1,2 W
lyskildestrøm (nom.)	200 mA
Effekten som tilsvarer	10 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spennning (nom.)	12 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	Kapsel

CorePro LEDcapsule LV

Godkjenning og bruksområde


Energiforbruk kWh/1000 t	2 kWh
--------------------------	-------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4
Full EOC	87186964228100


Bestillingskode	42228100
Materialenr. (12NC)	929001118702
Lokal bestillingskode	3861590
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696422281
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718696422298

Målskisse




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4	14,3 mm	39,2 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4

