



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsule LV 1.2-10W 830 G4

CorePro LEDcapsule este o adevărată alternativă la capsula cu halogen. Este potrivită în special pentru iluminatul activităților și pentru aplicații decorative în locuințe, magazine, hoteluri și restaurante. Compatibilă cu aparatele de iluminat existente cu dulii G4 și concepută pentru înlocuirea pe vechile instalații a capsulelor cu halogen, CorePro LEDcapsule asigură economii uriașe de energie și minimizează costurile de întreținere, fără niciun compromis în privința calității luminii.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G4 [G4]
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Flux luminos	105 lm
Denumirea culorii	Alb (WH)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	87,5 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %


Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	1,2 W
Curent lampă (nom.)	200 mA
Echivalent putere	10 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,5
Tensiune (nom.)	12 V
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	Capsulă

CorePro LEDcapsule LV

Aprobare și aplicație	
Consum de energie kWh/1000 h	2 kWh
Date despre produs	
Nume comandă produs	CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4
Numele complet al produsului	CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4
Full EOC	871869642228100
Cod de comandă	42228100


Număr material (12NC)	929001118702
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696422281
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8718696422298

Cote




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4	14,3 mm	39,2 mm

Date fotometrice



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4

