



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1500mm SO 22W840 T8

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement dans les applications d'éclairage général.

Mises en garde et sécurité

- Remarques : L'efficacité énergétique globale et la distribution de lumière de toute installation utilisant ces lampes dépendent de la conception de l'installation.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie nominale	50.000 h
Nombre de cycles d'allumage	50.000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	160 degré(s)
Flux lumineux	2.000 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	83

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	22 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	Lumière totale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Température maximale du produit (nom.)	60 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Longueur du produit	1.500 mm
---------------------	----------

Approbation et application


Produit à faible consommation	Oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Homologation	Marquage CE Conformité à la directive RoHS Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	27 kWh

Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LEDtube HF 1500mm SO 22W840 T8
-------------------------------	---------------------------------------


Nom de produit complet	MASTER LEDtube HF 1500mm SO 22W840 T8
Code EOC	871869640078400
Code de commande	40078400
Code 12NC	929001122402
Code de commande local	MLTVL22W840HF15
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696400784
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696400791

Schéma dimensionnel




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm SO 22W840 T8	25,68 mm	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm SO 22W840 T8



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm SO 22W840 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

