



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1500mm SO 22W865 T8

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integrează o sursă de lumină cu LED într-un factor de formă tradițional fluorescent. Construcția sa unică creează un aspect vizual perfect uniform, care nu se deosebește de variantele tradiționale fluorescente. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 este soluția ideală pentru clienții cu cerințe mai mari în privința luminii care doresc să crească valoarea pe durata de viață. Reducerea consumului de energie și durata de viață mai mare determină perioade de amortizare atrăgătoare și beneficii în ceea ce privește costul total de deținere.

Warnings and safety

- NOTE: Eficiența energetică generală și distribuția luminii ale oricărei instalații care utilizează aceste lămpi sunt determinate de proiectarea instalației.


Catalog de date

Informații generale		Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	70 %	
Durată de viață nominală	50.000 ore		
Ciclu de comutare	50.000		
Lighting Technology	LED		
În conformitate cu RoHS	Da		
Date tehnice lumină		Funcționare și sistem electric	
Cod culoare	865 [CCT of 6500K]	Frecvență linie	50 to 60 Hz
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	160 °	Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Flux luminos	2.000 lm	Consum de curent	22 W
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K	Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Consistență culori	<6	Timp de încălzire până la 60% lumină	Lumină instantanee s
Indice de redare a culorilor (IRC)	83	Factor de putere (fracție)	0.9
		Tensiune (nom.)	220-240 V


MASTER LEDtube InstantFit HF

Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 °C până la 45 °C
Maximum T-case (nom.)	60 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Aprobare și aplicație	
Produs eficient energetic	Da
Adecvat pentru iluminat de accent	Nu
Mărci de omologare	Marcaj CE în conformitate cu RoHS Certificat KEMA Keur
Consum de energie kWh/1000 h	27 kWh

Cote




Date fotometrice



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm SO 22W865 T8

Date despre produs	
Nume comandă produs	MAS LEDtube HF 1500mm SO 22W865 T8
Numele complet al produsului	MASTER LEDtube HF 1500mm SO 22W865 T8
Full EOC	871869640080700
Cod de comandă	40080700
Număr material (12NC)	929001122502
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696400807
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696400814

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm SO 22W865 T8	25,68 mm	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm SO 22W865 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

