



MASTER LEDspot LV

MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

Memberikan sinar aksan hangat seperti halogen, MASTER LEDspot LV adalah solusi retrofit yang ideal untuk aplikasi pencahayaan sorot dan umum di industri perhotelan. Lampu tersebut sangat cocok untuk area publik seperti resepsionis, lobi, koridor, tangga, dan toilet dengan lampu yang diaktifkan setiap saat. MASTER LEDspot yang dirancang secara kokoh menawarkan pilihan sudut sinar untuk penyebaran sinar yang terdefinisi secara jelas. Tidak ada UV atau IR pada sinar, sehingga sesuai untuk menerangi objek yang peka terhadap panas (makanan, bahan organik, lukisan, dll.). Driver pintar yang telah dipatenkan memungkinkan berbagai kompatibilitas dengan trafo halogen elektromagnetik dan elektronik yang ada. Versi yang dapat direduksi mendorong efisiensi lebih lanjut, sekaligus membantu menciptakan suasana yang diinginkan.

Warnings and Safety

- Kisaran suhu pengoperasian antara -20° C dan 45° C ambient
- Hanya untuk digunakan di lokasi kering atau lembap dan sebagian besar perlengkapan lampu terbuka dengan dudukan lampu yang menawarkan ruang memadai (10 mm ruang udara bebas)
- Tidak ditujukan untuk digunakan dengan perlengkapan lampu darurat atau lampu jalan keluar

Product data

Informasi Umum			
Tutup-Dasar	GU4 [GU4]	Flux Cahaya	210 lm
Nominal masa pakai	40.000 jam	Intensitas Cahaya (Nom)	1.000 cd
Siklus Sakelar	50.000	Penandaan Warna	Warm White (WW)
Teknologi Pencahayaan	LED	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	2700 K
Sesuai EU RoHS	Ya	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	60,00 lm/W
		Konsistensi Warna	<6
		Indeks renderasi warna (CRI)	80
		LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %
		Fluks Cahaya dalam Kerucut 90° (Terukur)	200 lm

MASTER LEDspot LV

Pengoperasian dan Kelistrikan

Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Konsumsi Daya	3,5 W
Arus Lampu (Nom)	640 mA
Watt yang Setara	20 W
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	cahaya penuh seketika s
Faktor Daya (Fraksi)	0.5
Tegangan (Nom)	12 V

Suhu

T-Case Maksimum (Nom)	94 °C
-----------------------	-------

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Tidak
------------------	-------

Mekanis dan Housing

Bentuk Bohlam	MR11 [1,375 inci/35 mm]
---------------	-------------------------


Penyetujuan dan Aplikasi

Sesuai Untuk Lampu Aksesoris	Ya
Penggunaan Energi kWh/1000 h	4 kWh

Data Produk


Nama produk pesanan	MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D
Nama lengkap produk	MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D
Kode produk lengkap	871869641019600
Kode urutan	929001123802
No. Material (12NC)	929001123802
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718696410196
Numerator - Pak per kotak bagian luar	12
EAN/UPC - Kantung	8718696410202

Dimensional drawing




Product	D	C
MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	35 mm	40 mm

Photometric data



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

MASTER LEDspot LV

