



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1500mm HO 25W840 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. MASTER LEDtube Performance er den bedste løsning til kunder, der har højere krav til belysning og ønsker at maksimere værdi i forhold til levetid (krav om længste levetid). Størst mulige energibesparelser og lave samlede ejeromkostninger.

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRKNINGER: Den samlede energieffektivitet og lysfordeling af hvilken som helst installation, der benytter disse armaturer, er bestemt af installationsdesignet.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Normeret levetid	50.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm	3.100 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	83

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Linjefrekvens	25000-80000 Hz
Indgangsfrekvens	25000-80000 Hz
Strømforbrug	25 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	Øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spænding (nom.)	50-100 V
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 35 °C
T-kappe, maks. (nom.)	45 °C


MASTER LEDtube InstantFit HF

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Produktlængde	1.500 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energibesparende produkt	Ja
Velegnet til effektbelysning	Nej
Godkendelsesmærkninger	CE-mærkning RoHS-overensstemmelse KEMA Keur-certifikat
Energiforbrug kWh/1000 t.	30 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MAS LEDtube HF 1500mm HO 25W840 T8

Målskitse




Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 25W840 T8

Det fulde produkt navn	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 25W840 T8
Full EOC	871869640886500
Ordrekode	40886500
Materialenr. (12NC)	929001124302
Lokal ordrekode	2057804600
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696408865
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696408872

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 25W840 T8	25,68 mm	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HO 25W840 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

