



MASTER LEDtube InstantFit HF T8

MASTER LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RN

De Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele lineaire fluorescentielamp die geschikt is voor hoog-frequente voorschakelapparatuur. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp. De Philips MASTER LEDtube is de ideale oplossing voor kopers die hogere verlichtingseisen stellen en de waarde over de levensduur willen maximaliseren (en dus de langste levensduur nodig hebben). De lampen bieden grote energiebesparingen en verlagen de totale eigendomskosten. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel en o.a. het gebruikte armatuur.

Waarschuwingen en veiligheid

- LET OP: Het algehele rendement en de lichtverdeling van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.

Product gegevens

Algemene informatie		Lichtstroom	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	1.600 lm	
Nominale levensduur	50.000 hr	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) 6500 K	
Schakelcyclus	50.000	Kleurconsistentie <6	
Lamptype	LED	Kleurweergave-index (CRI) 83	
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleurcode	865 [CCT of 6500K]	Ingangsfrequentie 25000-75000 Hz	
Bundelhoek (nom.)	160 graden	Ingangsfrequentie 25000-75000 Hz	
		Energieverbruik 16,5 W	

MASTER LEDtube InstantFit HF T8

Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte s
Arbeidsfactor	0.9
Spanning (nom.)	50-100 V

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 35 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	45 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Productlengte	1.200 mm
---------------	----------

Keurmerken en classificaties


Energiebesparend product	Ja
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Keurmerken	CE-markering Conform RoHS KEMA Keur-certificaat

Energieverbruik kWh/1.000 uur	20 kWh
-------------------------------	--------

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	MAS LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RN
Volledige productnaam	MASTER LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RN
Full EOC	871869640892600
Bestelcode	40892600
Materiaalnr. (12NC)	929001124602
Lokale code	MLTVL16.5W865HF
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696408926
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696408933

Maatschets




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RN	25,68 mm	28 mm	1.198,0 mm	1.205,0 mm	1.212,0 mm

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RN



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RN

MASTER LEDtube InstantFit HF T8

