



# MASTER LEDtube InstantFit HF

## MASTER LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RN

Philips MASTER LEDtube integrerer LED i en tradisjonelt uttrykk. Det unike designet skaper et perfekt visuelt inntrykk som man ikke kan skille fra tradisjonelle lysrør. Dette produktet er den ideelle løsningen for oppgradering av bruksområder med allmennbelysning.

### Warnings and safety

• MERK: Den samlede energieffektiviteten og lysfordelingen i installasjoner avhenger av type installasjon.

### Produktdata


| Generell informasjon            |                                 | Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.) |                                |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Sokkelbase                      | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | 70 %                                                                                  |                                |
| Nominell levetid                | 50 000 time(r)                  |                                                                                       |                                |
| Brytersyklus                    | 50 000                          |                                                                                       |                                |
| Lighting Technology             | LED                             |                                                                                       |                                |
| I samsvar med EU RoHS           | Ja                              |                                                                                       |                                |
| Teknisk belysning               |                                 | Drift og elektronikk                                                                  |                                |
| Fargekode                       | 865 [CCT of 6500K]              | Line Frequency                                                                        | 25000-75000 Hz                 |
| Spredningsvinkel (nom.)         | 160 grad(er)                    | Inngangsfrekvens                                                                      | 25000-75000 Hz                 |
| Lysytelse                       | 1 600 lm                        | Effektforbruk                                                                         | 16,5 W                         |
| Korrelert fargetemperatur (nom) | 6500 K                          | Starttid (nom.)                                                                       | 0,5 s                          |
| Fargesamsvar                    | <6                              | Tiden det tar før lyset er på 60 %                                                    | Full belysning med det samme s |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)   | 83                              | Effektfaktor (brøk)                                                                   | 0.9                            |
|                                 |                                 | Spenning (nom.)                                                                       | 50-100 V                       |
|                                 |                                 | Temperatur                                                                            |                                |
|                                 |                                 | Omgivelsestemperatur                                                                  | -20 °C til 35 °C               |
|                                 |                                 | Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)                                           | 45 °C                          |

# MASTER LEDtube InstantFit HF

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Kontroller og dimming</b>      |                                                       |
| Kan dimmes                        | Nei                                                   |
| <b>Mekanikk og innfatning</b>     |                                                       |
| Produktlengde                     | 1 200 mm                                              |
| <b>Godkjenning og bruksområde</b> |                                                       |
| Energisparingsprodukt             | Ja                                                    |
| Egnet til effektbelysning         | Nei                                                   |
| Godkjenningsmerker                | CE-merking i samsvar med RoHS<br>KEMA-Keur-sertifikat |
| Energiforbruk kWh/1000 t          | 20 kWh                                                |
| <b>Produktdata</b>                |                                                       |
| Produktnavn for bestilling        | MAS LEDtube HF 1200mm SO 16.5W<br>865 T8 RN           |



|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Fullstendig produktnavn           | MASTER LEDtube HF 1200mm SO<br>16.5W 865 T8 RN |
| Full EOC                          | 871869640892600                                |
| Bestillingskode                   | 40892600                                       |
| Materialenr. (12NC)               | 929001124602                                   |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                                              |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8718696408926                                  |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 10                                             |
| EAN/UPC – boks                    | 8718696408933                                  |

## Målskisse



| Product                                     | D1       | D2    | A1         | A2         | A3         |
|---------------------------------------------|----------|-------|------------|------------|------------|
| MAS LEDtube HF 1200mm SO<br>16.5W 865 T8 RN | 25,68 mm | 28 mm | 1 198,0 mm | 1 205,0 mm | 1 212,0 mm |

## Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RN

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RN

## MASTER LEDtube InstantFit HF

