



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RN

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integrează o sursă de lumină cu LED într-un factor de formă tradițional fluorescent. Construcția sa unică creează un aspect vizual perfect uniform, care nu se deosebește de variantele tradiționale fluorescente. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 este soluția ideală pentru clienții cu cerințe mai mari în privința luminii care doresc să crească valoarea pe durata de viață. Reducerea consumului de energie și durata de viață mai mare determină perioade de amortizare atrăgătoare și beneficii în ceea ce privește costul total de deținere.

Warnings and safety

• NOTE: Eficiența energetică generală și distribuția luminii ale oricărei instalații care utilizează aceste lămpi sunt determinate de proiectarea instalației.

Catalog de date


Informații generale		Consistență culori	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Indice de redare a culorilor (IRC)	<6
Durată de viață nominală	50.000 ore	Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	83
Ciclu de comutare	50.000		70 %
Lighting Technology	LED		
În conformitate cu RoHS	Da		
Date tehnice lumină		Funcționare și sistem electric	
Cod culoare	865 [CCT of 6500K]	Frecvență linie	25000-75000 Hz
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	160 °	Frecvență de intrare	25000-75000 Hz
Flux luminos	1.600 lm	Consum de curent	16,5 W
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K	Timp de pornire (nom.)	0,5 s
		Timp de încălzire până la 60% lumină	Lumină instantanee s

MASTER LEDtube InstantFit HF

Factor de putere (fracție)	0.9
Tensiune (nom.)	50-100 V
Temperatură	
Interval temperatură ambiantă	De la -20 °C până la 35 °C
Maximum T-case (nom.)	45 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Aprobare și aplicație	
Produs eficient energetic	Da
Adecvat pentru iluminat de accent	Nu
Mărci de omologare	Marcaj CE În conformitate cu RoHS Certificat KEMA Keur
Consum de energie kWh/1000 h	20 kWh


Date despre produs	
Nume comandă produs	MAS LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RN
Numele complet al produsului	MASTER LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RN
Full EOC	871869640892600
Cod de comandă	40892600
Număr material (12NC)	929001124602
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696408926
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696408933

Cote




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RN	25,68 mm	28 mm	1.198,0 mm	1.205,0 mm	1.212,0 mm

Date fotometrice



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RN



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RN

MASTER LEDtube InstantFit HF

