



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RN

PhilipsMASTER LEDtube, bir LED ışık kaynağını geleneksel floresan form faktörüneentegre etmiştir. Benzersiz tasarımı, geleneksel floresanlardan ayırtedilemeyecek bir görünüm oluşturur. MASTER LEDtube, daha fazla aydınlatma ihtiyacı olan ve elde ettiği değeri kullanım ömrü boyunca en yüksek düzeye çıkarmak isteyen müşteriler için ideal çözümdür.

Güvenlik ve uyarılar

- Toplam enerji verimliliği ve ışık dağılımı uygulamanın dizaynına göre değişkenlik gösterebilir.

Ürün veri


Genel Bilgiler		Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	
Kapak Tabanı	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	70 %	
Nominal kullanım ömrü	50.000 h		
Anahtar Döngüsü	50.000		
Aydınlatma Teknolojisi	LED		
EU RoHS ile uyumludur	Evet		
Işık Teknik Ayrıntıları		Çalıştırma ve Elektrik	
Renk Kodu	865 [CCT of 6500K]	Hat Frekansı	25000-75000 Hz
Işın Açısı (Nom)	160 °	Giriş Frekansı	25000-75000 Hz
Işık Akısı	1.600 lm	Güç Tüketimi	16,5 W
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K	Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
Renk Tutarlılığı	<6	%60 ışığa kadar ısınma süresi	Anında tam ışık s
Renk oluşturma dizini (CRI)	83	Güç Faktörü (Kesir)	0.9
		Voltaj (Nom)	50-100 V
		Sıcaklık	
		Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 35 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF

Muhafaza Maksimumu (Nom.)	45 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Ürün Uzunluğu	1.200 mm
Onay ve Uygulama	
Enerji Tasarruflu Ürün	Evet
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Hayır
Onay İşaretleri	CE işareti RoHS uyumlu KEMA Keur sertifikası
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	20 kWh


Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MAS LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RN
Tam ürün adı	MASTER LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RN
Tam ürün kodu	871869640892600
Sipariş kodu	40892600
Malzeme No. (12NC)	929001124602
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696408926
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696408933

Boyutlu çizim




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RN	25,68 mm	28 mm	1.198,0 mm	1.205,0 mm	1.212,0 mm

Fotometrik bilgi



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RN



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RN

MASTER LEDtube InstantFit HF

