



MASTER LEDspot LV

MASTER LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 24D

Poskytuje teplé světlo podobné světlu halogenové žárovky. Zvláště se hodí do veřejných prostor, jako jsou recepce, haly, chodby, schodiště a umývárny, kde je světlo stále rozsvícené. Master LEDspot nabízí možnost volby mezi různými vyzařovacími úhly, které zajišťují ostře ohraničený rozptyl světla. Paprsek neobsahuje žádné UV ani IR - je tedy vhodný pro nasvětlování objektů citlivých na teplo (jídlo, organické materiály, obrazy atd.) Technologie aktivního chlazení - díky integrovanému větráku je dosaženo maximálního výkonu. Patentovaný inteligentní driver zajišťuje kompatibilitu s existujícími elektromagnetickými a elektronickými halogenovými transformátory.

Varování a bezpečnost

- Provoz při teplotě -20° C and 45° C
- Provoz pouze v suchém a neprašném prostředí; pouze do svítidel s 10mm mezerou pro odvětrání
- Není vhodné pro použití pro nouzové či únikové osvětlení

Údaje o produktu

Obecné informace			
Patice krytky	GU5.3 [GU5.3]	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Nominální životnost	25 000 h	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	63,08 lm/W
Cyklus zapnutí	50 000	Konzistence barev	<6
Lighting Technology	LED	Index podání barev (CRI)	80
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelné technické		Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	370 lm
Kód barvy	822-827 [tunable warm white]	Provozní a elektrické	
Vyzařovací úhel (jmen.)	24 stupňů	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Světelný tok	410 lm	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Svítivost (jmen.)	1 800 cd	Spotřeba energie	6,5 W
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Proud zdroje (jmen.)	800 mA

MASTER LEDspot LV

Ekvivalentní příkon	35 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	Okamžité rozsvícení plného světla s
Účinnost (zlomek)	0.7
Napětí (jmen.)	12 V

Teplota okolí

Maximální teplota (jmen.)	80 °C
---------------------------	-------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ano
-------------	-----

Mechanické a materiály

Tvar žárovky	MR16 [50 mm / 2 palce]
--------------	------------------------

Certifikace a použití


Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
-----------------------------------	-----

Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
-----------------------------	-------

Označení a balení


Objednací název produktu	MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 24D
Celý název výrobku	MASTER LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 24D
Full EOC	871869644213500
Objednací kód	44213500
Číslo materiálu (12NC)	929001127802
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696442135
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696442142

Rozměrové výkresy




Product	D	C
MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 24D	51 mm	50 mm

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 24D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 24D

MASTER LEDspot LV

