



MASTER VALUE LEDs pot LV

MASTER LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 24D

MASTER LEDspot LV giver varm halogenlignende belysning og er en ideel eftermonteringsløsning til almen belysning og spotbelysning i hotel- og restaurationsbranchen. Den er særligt velegnet til fællesarealer, som f.eks. receptionsområder, lobbyer, gangarealer, trappeopgange og toiletter, hvor lyset altid er tændt. MASTER LEDspot har et robust design og fås med flere spredningsvinkler, hvilket giver en tydeligt defineret spredning af strålen. Der er ingen IR- eller UV-stråling, hvilket gør den velegnet til belysning af varmefølsomme genstande (mad, organisk materiale, malerier osv.). Takket være innovativ kølingsteknologi og især dens ventilator indeni, giver lyskilden en maksimal ydeevne. Den patenterede intelligente driver giver stor mulighed for at passe eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformere sammen. De dæmpbare versioner har en større ydeevne, mens der skabes den rette atmosfære.

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 ° C og 45 ° C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder strækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangslys

Produkt data

Generelle oplysninger		Lysteknisk	
Fod	GU5.3 [GU5.3]	Farvekode	822-827 [tunable warm white]
Normeret levetid	25.000 t	Spredningsvinkel (nom.)	24 °
Skiftecyklus	50.000	Lysstrøm	410 lm
Lighting Technology	LED	Lysstyrke (nom.)	1.800 cd
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
		Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K

MASTER VALUE LEDspot LV

Lyseffekt (nominel) (nom.)	63,08 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	370 lm

Drift og el

Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	6,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	800 mA
Wattforbrugsækvivalent	35 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spænding (nom.)	12 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Lyskildeform	MR16 [2 tommer (50 mm)]
--------------	-------------------------


Godkendelse og anvendelsesområde

Velegnet til effektivbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	7 kWh

Produktdata

Ordreprodukt navn	MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 24D
Det fulde produkt navn	MASTER LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 24D
Full EOC	871869644213500
Ordrekode	44213500
Materialenr. (12NC)	929001127802
Lokal ordrekode	2057803627
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696442135
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696442142


Målskitse




Product	D	C
MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 24D	51 mm	50 mm

MASTER VALUE LEDspot LV

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 24D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 24D

