



MASTER LEDspot 12V

MASTER LEDspotLV DimTone 6.5–35W MR16 24D

Źródło światła LED w kształcie reflektora halogenowego, bezpośredni zamiennik 12 V lamp halogenowych, dostępny w wersjach z różną rozbieżnością użyteczną rozsyłu światła. Opatentowana technologia zasilacza pozwala na szeroką kompatybilność z dostępnymi na rynku transformatorami elektronicznymi i elektromagnetycznymi. Wersje z regulacją strumienia świetlnego, pozwalają na stworzenie unikalnej atmosfery w pomieszczeniu.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Zakres temperatur pracy wynosi od -20 °C do 45 °C
- Do stosowania w oprawach otwartych, które zapewniają wystarczającą przestrzeń (10 mm wolnej przestrzeni)
- Nie są przeznaczone do wykorzystywania jako źródła w oprawach awaryjnych lub ewakuacyjnych

Dane produktu

Informacje ogólne		Wskaźnik oddawania barw (CRI)	
Podstawa-nasadka	GU5.3 [GU5.3]	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	80
Nominalny okres eksploatacji	25 000 h	Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	70 %
Cykl Przelączania	50 000		370 lm
Lighting Technology	LED	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
		Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
		Zużycie energii	6,5 W
Dane techniczne oświetlenia		Lamp Current (Nom)	800 mA
Kod barwy	822-827 [tunable warm white]	Równoważna moc w watach	35 W
Kąt rozsyłu światła (Nom)	24 °	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Strumień Świetlny	410 lm	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Światłość (Nom)	1 800 cd	Współczynnik mocy (ułamek)	0.7
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Napięcie (Nom)	12 V
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K		
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	63,08 lm/W		
Jednorodność barw	<6		

MASTER LEDspot 12V

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C
--------------------------------------	-------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Kształt bańki	MR16 [2 cale/50 mm]
---------------	---------------------

Certyfikaty i zastosowania


Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 24D
------------------------------	---


Pełna nazwa produktu	MASTER LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 24D
Full EOC	871869644213500
Kod zamówienia	44213500
Materiał Nr (12NC)	929001127802
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696442135
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696442142

Rysunki techniczne




Product	D	C
MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 24D	51 mm	50 mm

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 24D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 24D

MASTER LEDspot 12V

