



MASTER VALUE LEDs

pot LV

MASTER LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D

MASTER LEDspot LV giver varm halogenlignende belysning og er en ideel eftermonteringsløsning til almen belysning og spotbelysning i hotel- og restaurationsbranchen. Den er særligt velegnet til fællesarealer, som f.eks. receptionsområder, lobbyer, gangarealer, trappeopgange og toiletter, hvor lyset altid er tændt. MASTER LEDspot har et robust design og fås med flere spredningsvinkler, hvilket giver en tydeligt defineret spredning af strålen. Der er ingen IR- eller UV-stråling, hvilket gør den velegnet til belysning af varmefølsomme genstande (mad, organisk materiale, malerier osv.). Takket være innovativ kølingsteknologi og især dens ventilator indeni, giver lyskilden en maksimal ydeevne. Den patenterede intelligente driver giver stor mulighed for at passe eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformere sammen. De dæmpbare versioner har en større ydeevne, mens der skabes den rette atmosfære.

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 ° C og 45 ° C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder strækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangslys

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	GU5.3 [GU5.3]
Normeret levetid	25.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk	
Farvekode	822-827 [tunable warm white]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm	410 lm
Lysstyrke (nom.)	900 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K

MASTER VALUE LEDspot LV

Lyseffekt (nominel) (nom.)	63,08 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	370 lm
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	6,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	800 mA
Wattforbrugsækvivalent	35 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spænding (nom.)	12 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	MR16 [2 tommer (50 mm)]

Målskitse




Godkendelse og anvendelsesområde	
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	7 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D
Det fulde produktnavn	MASTER LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D
Full EOC	871869644215900
Ordrekode	44215900
Materialenr. (12NC)	929001127902
Lokal ordrekode	2057803643
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696442159
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696442166


Product	D	C
MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D	51 mm	50 mm

MASTER VALUE LEDspot LV

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D

