



Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

MASTER LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D

Avec les MASTER LEDspot GU5.3 12V, il n'a jamais été aussi facile de concilier économies d'énergie et qualité de lumière ! Les lampes MASTER LEDspot GU5.3 12V sont compatibles avec 99% des transformateurs du marché et sont disponibles en deux faisceaux 15° et 24° pour répondre à de nombreuses applications. La MASTER LEDspot GU4 3W 12V est destinée à l'éclairage d'accentuation d'objets à faible distance (ex. vitrines de bijouteries).

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Données du produit

Informations générales			
Culot	GU5.3 [GU5.3]	Flux lumineux	410 lm
Durée de vie nominale	25.000 h	Intensité lumineuse (nom.)	900 cd
Nombre de cycles d'allumage	50.000	Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Type de lampe	LED	Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Conforme à RoHS	Oui	Efficacité lumineuse (nominale)	63,08 lm/W
Données techniques de l'éclairage		Cohérence des couleurs	<6
Code couleur	822-827 [tunable warm white]	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	370 lm
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	6,5 W
Courant lampe (nom.)	800 mA
Puissance équivalente	35 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	12 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	80 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	MR16 [2 pouces/50 mm]


Approbation et application

Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
EyeComfort	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D
Nom de produit complet	MASTER LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D
Code EOC	871869644215900
Code de commande	44215900
Code 12NC	929001127902
Code de commande local	MLDT6827MR1636D
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696442159
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696442166


Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D	51 mm	50 mm

Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D

