



MASTER LEDspot LV

MASTER LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D

Philips MASTER VALUE MR16 este seria de soluții cu halogen de joasă tensiune (12 V c.a.) înlocuitoare pentru MR16. Aceste lămpi folosesc soluția brevetată de Philips pentru a garanta cea mai largă compatibilitate cu o gamă variată de transformatoare electrice de halogen de 12 V și emit un fascicul luminos cu intensitatea echivalentă cu a lămpilor cu halogen Philips MR16 de 50 W. Factorul de formă al Philips MASTER Value LED MR16 garantează o formă exactă 100% pe partea posterioară a lămpii (forma exactă obținută cu lămpile cu halogen).

Warnings and safety

- Intervalul temperaturii ambientale de funcționare este între -20 °C și 45 °C
- Doar pentru aplicații în locații uscate sau ușor umede, și aplicabil majorității corpurilor de iluminat deschise cu zonă liberă de minim 10 mm în jurul becului
- Produsul nu este destinat utilizării cu corpurile de iluminat de urgență sau pentru semnalizarea ieșirilor

Catalog de date

Informații generale			
Baza elementului de fixare	GU5.3 [GU5.3]	Randament luminos (nominal) (nom.)	63,08 lm/W
Durată de viață nominală	25.000 ore	Consistență culori	<6
Ciclu de comutare	50.000	Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Lighting Technology	LED	Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
În conformitate cu RoHS	Da	Flux luminos în con de 90° (nominal)	370 lm
Date tehnice lumină		Funcționare și sistem electric	
Cod culoare	822-827 [tunable warm white]	Frecvență linie	50 to 60 Hz
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	36 °	Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Flux luminos	410 lm	Consum de curent	6,5 W
Intensitate luminoasă (nom.)	900 cd	Curent lămpă (nom.)	800 mA
Denumirea culorii	Alb cald (WW)	Echivalent putere	35 W
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K		

MASTER LEDspot LV

Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	lumină instantanee s
Factor de putere (fracție)	0.7
Tensiune (nom.)	12 V

Temperatură

Maximum T-case (nom.)	80 °C
-----------------------	-------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Da
------------------------------------	----


Sistem mecanic și carcasă

Formă bec	MR16 [2 inch/50 mm]
-----------	---------------------


Aprobare și aplicație

Adecvat pentru iluminat de accent	Da
Consum de energie kWh/1000 h	7 kWh

Cote



Date fotometrice




Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D

EyeComfort	Da
------------	----

Date despre produs

Nume comandă produs	MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D
Numele complet al produsului	MASTER LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D
Full EOC	871869644215900
Cod de comandă	44215900
Număr material (12NC)	929001127902
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696442159
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696442166

Product	D	C
MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D	51 mm	50 mm



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D

MASTER LEDspot LV

