



MASTER VALUE LEDspot LV

MASTER LEDspotLV DimTone 6.5–35W MR16 36D

Philips MASTER VALUE MR16 är en lågspänningsserie (12 V AC) som ersätter MR16-halogenlampor. Lamporna har Philips patenterade lösning som garanterar bredast möjliga kompatibilitet med elektroniska 12 V halogenttransformatorer av standardtyp. De har också intensitet i strålen som motsvarar Philips MR16-halogenlampor med 50 W. Formfaktorn för Philips MASTER Value LED MR16 säkerställer en hundraprocentig form på baksidan av lampen (exakt form med halogenlampor.)

Varning och Säkerhet

- Omgivningstemperaturen vid drift är mellan 20°C och 45°C
- Endast för användning i torra eller fuktiga miljöer och i de flesta öppna armaturer med lamphållare med tillräckligt stort luftutrymme (minst 10 mm)
- Ej avsedd för användning i nödbelysningsarmaturer eller utgångsljus

Produktdata

Allmän information	
Socket	GU5.3 [GU5.3]
Nominell livslängd	25 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	822-827 [tunable warm white]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde	410 lm
Ljusstyrka (nom)	900 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)


Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	63,08 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	370 lm

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	6,5 W
Lampström (nom)	800 mA
Motsvarande effekt	35 W


MASTER VALUE LEDspot LV

Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	12 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	MR16 [2 tum/50 mm]
Användning och godkännande	
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh

Måttskiss




Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D

EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D
Fullständigt produktnamn	MASTER LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D
Full EOC	871869644215900
Beställningsnummer	44215900
Materialnummer (12NC)	929001127902
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696442159
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696442166

Product	D	C
MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D	51 mm	50 mm



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D

MASTER VALUE LEDspot LV

