



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 C

A CorePro LEDtube megfizethető LED-es megoldást kínál a T8 fénycsövek kiváltására. Természetes fényhatást biztosít az általános világítási alkalmazásokban, valamint környezetbarát termékként azonnali energiamegtakarítást is nyújt.

Figyelmeztetések és biztonság

• -

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Névleges élettartam	30 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Sugárzási szög (névleges)	150 fok
Fényáram	2 000 lm
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz

Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	20 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Teljesítménytényező (tört)	0.9
Feszültség (névleges)	220–240 V

Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 és 45 °C között
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	55 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem


Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékos termék	Igen
Megfelel kiemelő világításhoz	Nem
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés Megfelel az RoHS irányelvnek KEMA Keur tanúsítvány

CorePro LEDtube EM/Mains

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	20 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 C
Teljes terméknev	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 C
Full EOC	871869642794100
Rendelési kód	42794100


Cikkszám (12NC)	929001128602
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696427941
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696427958

Méretezett rajza



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 C	25,68 mm	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm

Fotometriai adatok



Light Distribution Diagram – CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 C

Spectral Power Distribution Colour – CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 C

